

Granulaat
technische kenmerken
Korrelgrootte (MM)

in Top,- Premium,- Elite und Elite Plus System

Notendop NS 450 0,2 - 0,45	Jet Glass SG 150 0,1 - 0,2	Jet Glass SG 300 0,2 - 0,3	Asilit AS 180 0,04 - 0,18	Asilit AS 250 0,09 - 0,25
----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Speciaal granulaat

JET plast® DP 200 0,1 - 0,2	JET plast® DP 600 0,3 - 0,6
-----------------------------------	-----------------------------------

Graveren

Edelkorund EK 75 0,045 - 0,075

Natuursteen	Gepolijst graniet
	Natuurlijk graniet
	Gepolijst marmer
	Natuurlijk marmer
	Kalksteen
	Zandsteen

6				
6	5	6	5	6
6				
6	5		5	
	5		5	
	5		5	

5	
5	

3
3
3
3
3
3

Gebakken steen	Keramiëk - ongeglazuurd
	Keramiëk - geglazuurd
	Klinker - verbrand
	Kleitegel - geglazuurd
	Kleitegel - ongeglazuurd
	Kalkzandsteen
	Beton
Gewassen beton	

	5		5	
6				
	5	6	5	6
6			5	
	5			
	5	6	5	6
	5		5	

5	
5	

Gips	Etics structuurpleister
	Ruw gips
	Geschilderd
	Plastic gips

	5			
	5			
	5			
6				

Metaal	Koper
	Roestverwijdering van staal
	Aluminium
	Brons
	Messing
	Roestvrij staal

6	4		4	
		6		6
6	4		4	
6	4		4	
6	4		4	
6	4		4	

	8

3
3
3
3
3
3

Kunststof	Reclameborden
	Reclamefolie

6				
6				

5	

Hout	Zachthout
	Hardhout

	5		4	
	5	6	4	

Doseringsinstelling 2 = Ø 2 mm 3 = Ø 3 mm 4 = Ø 4 mm 5 = Ø 5 mm 6 = Ø 6 mm 8 = Ø 8 mm

Deze tabel geeft het aanbevolen gebruik van het granulaat weer. Vanwege interactie tussen kleuren en basislak evenals kwaliteitsschommelingen, kunnen wij voor deze tabel geen garanties geven.

De doseringsinstelling bevindt zich in de onderste container. Tips voor het wijzigen van de doseringsinstelling vindt u op pagina 10 van de bedieningshandleiding.